

2-KOMPONENTEN ZARGENSCHAUM PREMIUM

Profilqualität

Merkmale:

- Verklebungsfreies Sicherheitsventil
- Sichere und praktische Drehflügelauslösung
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
- GEV-EMICODE® EC 1 Plus sehr emissionsarm
- Hohe Schaumausbeute: Inhalt reicht für ca. zwei bis drei Türzargen (je nach Fugenbreite)
- Absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit
- Feinporige Zellstruktur
- Geprüfte Fugenschalldämmung
- Geprüft Wärmeleitfähigkeit
- 24 Monate

Verarbeitungsvorteile:

- Noch schnellere Aushärtung
- Schneidfähig nach ca. 8 Minuten
- Klebfrei nach 5 bis 7 Minuten
- Nach 30 Minuten entspreizbar
- Belastbar nach ca. 80 bis 150 Minuten
- Überputz- und überstreichbar
- Alterungsbeständig
- Universell einsetzbar
- Optimale Anwendung ohne Tropfen
- Sehr gute Dosierbarkeit

Anwendungsbereiche:

- Einschäumen von Türzargen
- Befestigen von Treppenstufen
- Ausschäumen von Anschlussfugen
- Füllen von Hohlräumen
- Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen
- Abdichten im Dach- und Wandbereich





2-KOMPONENTEN ZARGENSCHAUM PREMIUM

Einsatzbereich:

- Montage Betriebe
- Altbausanierung
- Zimmerhandwerk
- Holzbau
- Baugewerbe
- Sanitärhandwerk

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Dosen- und Umgebungstemperatur mindestens +10°C. **Dose bei über +25°C nicht aktivieren.** Ventilkappe entfernen und Spritzdüse aufschrauben. Aktivierungsflügel Am Dosenboden in Uhrzeigerrichtung drehen, bis der Verschluss des Innenbehälters angekoppelt ist. Dose 20 bis 30-mal kräftig mit dem Ventil nach unten schütteln. Klappern beim Schütteln zeigt, dass der Verschluss ausreichend geöffnet wurde. Anschließend den Schaum 30 Sekunden reiten lassen. Das Ventil der Dose nach unten halten und Schaum gleichmäßig auftragen. Der Schaumaustritt ist, durch unterschiedlichen Druck auf den Adapter regulierbar. Aktivierte Dose innerhalb 5 Minuten verarbeiten.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

- Schäumen bei einer Umgebungstemperatur von +10°C bis +30°C
- Frische Schaumflecken mit bauline PU-Universalreiniger entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- Stehend und kühl lagern
- Vor UV-Strahlung schützen
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!



2-KOMPONENTEN ZARGENSCHAUM PREMIUM

Technische Daten			
Basis	Polyurethan-Prepolymer		
Verarbeitbar	Ideal zwischen +10°C und +30°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit ab +10°C bis max. +25°C Dosentemperatur ab +10°C bis +30°C Umgebungstemperatur		
Temperatur	beständig von -40°C bis +80°C, kurzfristig +100°C (ausgehärtet)		
Schneidbar	nach 8 Minuten		
Klebfrei	Nach 5 bis 7 Minuten		
Entspreizbar	nach 30 Minuten		
Belastbar	nach ca. bis 150 Minuten		
Wärmeleitfähigkeit	Max. 0,026W/ (m.K)		
Farbe	grün		
Rohdichte	35 kg/m ³ bis 38 kg/m ³		
Zelligkeit	fein, überwiegend geschlossenzellig		
Haltbarkeit	24 Monate bei +5° C bis +25° C		
Lagerung	Stehend, von +5°C bis +25°C, trocken		
Inhalt/Verpackung	Dose 400ml	12 Stück/Karton	720Stück/Palette
Lagerung	Stehend, von +5°C bis +25°C, trocken		
EAN	4070044000157		

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
Beko GmbH

Beko GmbH

